

VARIOfit Plattformwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1625 x 800 mm, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 504776



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plattformwagen

mit Schiebebügel

Plattformwagen



- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1625 x 800 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | klappbar | nein |
| Wagentyp | Plattformwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Traglast | 1000 kg | Bereifung | Vollgummi |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ladeflächenlänge | 1625 mm | Radlager | Kugellager |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Material Plattform | Siebdruckplatte | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Oberfläche Plattform | rutschsicher | Rad-Ø | 200 mm |
| Plattform Ausführung | wasserfest | Radanordnung | rechteckig |
| Aufbauten | 1 Stirnwand (offen) | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| nestbar | nein | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Material | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 50 kg |
| Euronorm | nein | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |