

Bauer Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1200 x 1040 mm, Inhalt 0,5 m³, Konstruktion aus Blech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 508925






Bauer Universalbehälter für Stapler-, Kran- oder Traversenaufnahme

Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 680 x 1200 x 1040 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 1000 kg
- Konstruktion aus Blech
- mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Boden geschlossen
- 4-fach stapelbar
- 4-fach ineinander stapelbar
- Unterbau Einfahrtaschen
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 94 x 180 mm
- Einfahrtaschenabstand 615 mm
- Gewicht 104 kg

Behältertyp	Stapelbehälter	Breite Bügel	160 mm
Inhalt	0,5 m³	Abstand Bügel	615 mm
Höhe	680 mm	Traglast	1000 kg
Länge	1200 mm	nestbar	ja
Breite	1040 mm	Oberfläche	verzinkt
Material	Blech	Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung
Euronorm	nein	Farbe	verzinkt
Bodenkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Einfahrtaschen	Lebensmittelgeeignet	nein
Einfahrtaschenhöhe	94 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Einfahrtaschenbreite	180 mm	stapelbar	ja
Abstand Einfahrtaschen	615 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tragevorrichtung	Bügel	Gewicht	104 kg
Höhe Bügel	60 mm		

Zubehör

508935		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Universalbehälter, Breite x Tiefe 1040 x 1200 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
508938		Aufnahme für Kipptraverse, für Universalbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
508939		Kipptraverse, für Universalbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 1365 x 1035 mm

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
210742		Rammenschutzbalken, Element: Gerade, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge 86 x 800 mm, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 4 Bohrungen vorbereitet
240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium