


Lagerregal - Eckregal

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1400 x 500 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel links, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 521032



Spanplatten-Steckregal

Eckregalfeld

Lagerregal - Eckregal



- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1400 x 500 mm
- Feldlast 1325 kg
- Fachlast 265 kg
- Fach Breite x Tiefe 900 x 490 mm
- 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
- Im Raster von 40 mm verstellbar
- Aufstellwinkel links
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	900 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	490 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	40 mm
Regalfeld	Eckregal	Nutzung	einseitig
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Höhe	1800 mm	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Breite	910 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	links
Tiefe	500 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Schenkellänge A	900 mm	Farbe Traversen	enzianblau // RAL5010
Schenkellänge B	1400 mm	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Fachlast	265 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1325 kg	Gewicht	61,1 kg
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück		

Zubehör

521029		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 500 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
521042		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 890 x 490 mm, Aufstellung links, Für eine Fachlast von 265 kg, Aus Holz

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen