

Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Flügeltür mit Sichtfenster, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Vertikalauszüge, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 522543



Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Vertikalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- mit Drehgriff
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Vertikalauszüge
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszug 100 kg
- 1 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre

- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Sichtfenstertür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Breite	1000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	600 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen, Vertikalauszüge	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material	Stahlblech
Traglast Fachboden	80 kg	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszug	100 %
Schubladentraglast	110 kg	Auszug Schublade	100 %
Fronthöhe 175 mm	1 Stück	abschließbar	ja
Vertikalauszüge	2 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Auszug	100 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Ausführung	Typ 2
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Auszugssperre	ja
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	171 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

522553	·	Stahlboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522554		Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522555	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522556	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau
522557	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522558	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau
522559	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522560	·	Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau
522564	·	Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

522565		Bodenverankerung für Schwerlastschrank
--------	---	--

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot