

## Produktinformation

# 99 00 220 K12

## Monierzange

(Rabitz- oder Flechterzange)

DIN ISO 9242

- Mit 12 mm schmalen Kopf, speziell für Fliesenlegearbeiten
- Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	99 00 220 K12
EAN	4003773027812
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Gewicht	305 g
Abmessungen	220 x 44 x 13 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,4 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Schneidenlänge mm	12,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



