

ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 017 1804 006
Beschreibung	ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33480171804006

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial® Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2	M12 X-Kodierung Wanddurchführung für Rückwandmontage Buchse gerade Crimpschluss
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,6 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	Crimpschluss IDC-Schneidklemmanschluss
Kodierung	X-Kodierung

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-1 Halogenfreiheit
	EN 60811-404 Ölbeständigkeit
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140263437
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)