

Stichwort:
Erweiterter Temperaturbereich

Typ: SL-560

Technische Daten **Größe AA**
 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)



System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,7 Ah
Nennstrom	2 mA
Maximaler Dauerentladestrom	20 mA
Anodenoberfläche	14 cm ²
Lithiummenge	0,65 g
Gewicht	18 g
Volumen	8,0 cm ³
Temperaturbereich	-55...+130 °C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 150 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
 Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
 unter Produkte/Sicherheit


Typische Entladekurven bei +85 °C



Verfügbare Kapazität



Betriebsspannung



Verfügbare Anschlußarten	Sach-Nr.
SL-560/S Standard	11 1 05601 00
SL-560/T Anschlußfahnen	11 1 05602 00
SL-560/P Anschlußdrähte	11 1 05603 00
SL-560/PR radiale Pins	11 1 05606 00
SL-560/PT verpolsichere Pins	11 1 05608 00

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Änderungen vorbehalten.