

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components
centre contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics
impedance
frequency
working voltage
voltage proof

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Prüfspannung

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform


G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka, RG-316/U LMR-100A TMS
IEC 60169-17
A07

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
NiP-Au
Cu2Ni5

50 Ω
0 - 11 GHz
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
≤ 1,5 kV_{eff} / 50 Hz

-40°C / +155°C
2011/65/EU



M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					12.01.2017	MA	
				gepr./ appr.	24.01.2017	BJ	ca./approx. 38
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1 (1:1)	TNC Angle Plug TNC-Kabelwinkelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01010A0011		
			Ersatz für/ replaces				
					Maße/ dimensions: mm		
					Original : DIN A4		
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		