

## TECALEMIT

### Elektro-Fasspumpen-Set

für Diesel, Heizöl,  
Kühlerfrostschutzmittel mit einer  
maximalen Viskosität von 20 mPas,  
maximale Förderleistung 22 Liter pro  
Minute, Tauchtiefe 1600 mm, Auslauf  
über Schlauch



Artikelnummer: 141864

### TECALEMIT Elektropumpe

Elektro-Fasspumpen-Set

- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Durchfluss-Mengenzähler
- für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
- maximale Förderleistung 22 Liter pro Minute
- Tauchtiefe 1600 mm
- Gewinde G2" außen
- Auslauf über Schlauch
- Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
- Stromanschluss 12 V, Motor mit 150 W
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Gehäuse aus Kunststoff

### Technische Details

|                          |  |                  |            |
|--------------------------|--|------------------|------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp     | Fass-/Container-Handling                   | Anschluss        | G2" außen  |
| Fass-/Container-Handling | Pumpe                                      | Auslauf          | Schlauch   |
| Pumpentyp                | Elektro-Fasspumpen-Set                     | Material Gehäuse | Kunststoff |
| Medium                   | Diesel, Heizöl,<br>Kühlerfrostschutzmittel | Stromanschluss   | 12 V       |

|                                     |  |                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| max. Viskosität                     | 20 mPas  | Motorleistung                 | 150 W  |
| Lagerbehälter                       | Kanister, Ballon, Fass   | Ausführung                    | Profi  |
| Bedienung                           | elektrisch   | IP Schutzart                  | 44: Fremdkörper > 1 mm,<br>Spritzwasser alle<br>Richtungen |
| max. Förderleistung l/min           | 22 l/min   | WEEE-<br>Registrierungsnummer | DE82006647   |
| Tauchtiefe                          | 1600 mm  | WEEE-Geräteart                | Kleingerät KAT 5   |
| Pumpen-Set Ausstattung              | Pumpe, Schlauch,<br>Automatik-Zapfventil und<br>Durchfluss-Mengenzähler    | Marke laut EAR-Register       | TECALEMIT  |
| Sicherheitsausstattung<br>Fass-/Con | Ansaugstufe mit<br>Heberschutz,<br>Knickschutzfeder und<br>Thermosicherung | Gewicht                       | 5,9 kg   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 160061 |  | Durchflussmengenzähler, Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |   | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel                                   |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8   |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm     |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm  |