

**Gedore**

**GEDORE 3550-30 UK**

**Drehmomentschlüssel**

**TORCOFLEX UK 1/2" 60-300**

**Nm**

**GEDORE**

Artikelnummer: 247029



## Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Hebel-Umschaltknarre	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive   Industrie   Bau-

			und Nutzfahrzeuge   Verbraucher   Energie   Maschinenbau   Werkstatt   Service   Agriculture   Oil & Gas   Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	590 mm
Gesamtbreite [mm]	44 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	42,5 mm
Rückschwenkwinkel	7,5 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	21,3 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	12,5 mm
Anzahl Zähne	48	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
Skalentyp	Mono	Einsatzbereich	Montage   Wartung und Instandhaltung
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	22 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	300 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	60 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]	1/2 Zoll	Kalibrierlänge	500,2 mm
Gesamthöhe [mm]	44 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	1,74 kg	Festeinstellung	nein
Skaleneinteilung	10	Drehmomentbereich (min./max.) [N	60-300 N·m
Anzugsrichtung	rechts	Material	Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Nonius Nm	1 N·m	Gewicht	1,74 kg