

Bauer Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1200 x 1040 mm, Inhalt 0,5 m³, Konstruktion aus Blech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 508925






Bauer Universalbehälter für Stapler-, Kran- oder Traversenaufnahme

Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 680 x 1200 x 1040 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 1000 kg
- Konstruktion aus Blech
- mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Boden geschlossen
- 4-fach stapelbar
- 4-fach ineinander stapelbar
- Unterbau Einfahrtaschen
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 94 x 180 mm
- Einfahrtaschenabstand 615 mm
- Gewicht 104 kg

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Breite Bügel | 160 mm |
| Inhalt | 0,5 m³ | Abstand Bügel | 615 mm |
| Höhe | 680 mm | Traglast | 1000 kg |
| Länge | 1200 mm | nestbar | ja |
| Breite | 1040 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Material | Blech | Stabilität / Aussteifung / Verst | umlaufende gekantete Randverstärkung |
| Euronorm | nein | Farbe | verzinkt |
| Bodenkonstruktion | geschlossen | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| unterfahrbar | ja | Deckeltyp | Klappdeckel |
| Unterbau | Einfahrtaschen | Lebensmittelgeeignet | nein |
| Einfahrtaschenhöhe | 94 mm | Gefahrstoffeignung | nein |
| Einfahrtaschenbreite | 180 mm | stapelbar | ja |
| Abstand Einfahrtaschen | 615 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Tragevorrichtung | Bügel | Gewicht | 104 kg |
| Höhe Bügel | 60 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 508935 |  | Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Universalbehälter, Breite x Tiefe 1040 x 1200 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 508938 |  | Aufnahme für Kipptraverse, für Universalbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 508939 |  | Kipptraverse, für Universalbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 1365 x 1035 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz |
| 210742 |  | Rammenschutzbalken, Element: Gerade, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge 86 x 800 mm, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 4 Bohrungen vorbereitet |
| 240194 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |