



仕様

1. 定格: MJ077N=DC12V 0.5A
MJ078N=DC12V 1A
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
3. 耐電圧: AC500V 1分間。

	A部	B部
MJ077N	2	5.7
MJ078N	2.35	5.7

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+0.3	2/1	6/12/4		M, K		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCハ ワインラインシ ャツク MJ077N/MJ078N		
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番			MJ077N		
FINISH 処理	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
7	コンタクトパネ	PBS 0.6	1	Ni	
6	キャップ	PE	1		
5	ラグ B	BSR t=0.3	1	Ni	
4	ラグ A	BSR t=0.3	1	Ni	
3	ピン	BSBM	1	Ni	
2	リング	BSBM	1	Ni	
1	ボディ	PA	1		