

Artikelnummer: 222-415  
 Produktbeschreibung: Verbindungsklemme; 5-Leiter-Klemme; mit  
 Betätigungshebeln; max.  
 Dauergebrauchstemperatur 85 °C; CAGE  
 CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 400 10\*40 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e+f (eindrätig + feindrätig)
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Aderzahl	5
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	f (feindrätig)
Aderzahl	5
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	32 A
Bemessungsspannung EN	600 V
Nennstrom	20 A
Gewicht	7 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	14,5 mm
Höhe [inch]	0,571 in
Breite [mm]	26,6 mm
Breite [inch]	1,047 in
Tiefe [mm]	20,5 mm
Tiefe [inch]	0,807 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in