


DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A (202 902)



Abbildung unverbindlich



Typ	DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A
Art.-Nr.	202 902
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Strebenbauhöhe	55 mm
Strebenlänge	260 / 1 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Leitungshalter Modell	DEHNQUICK
Leitungsführung	fest
Art der Dacheindeckung	Ziegel, Schiefer, Pappdächer
Strebenausführung	gerade
Befestigungsmöglichkeit	nageln, unterschieben
Bohrung Ø	8,4 mm
Gewicht	81 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364020467
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.