




FIELDLED EVO 370_150 Aufbau, 370 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 153410-01
EAN: 4260556625577




Bestell-Nr.:	153410-01
Modell:	FIELDLED EVO 96 Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~43 W
Lampenlichtstrom:	6700 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 Sensorstecker A-kodiert, stirnseitig
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	30 x 150 mm
Länge [A]:	370 mm
Gewicht:	~1900 g
Bruttogewicht:	~2350 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig
Dimmbar:	optional über Zubehör
Kennzeichnung:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Gefertigt in:	Deutschland



Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
0.5	1.06	8995
	0.93	1302
		1596
1.0	2.13	2024
	1.86	325
		399
1.5	3.19	899
	2.79	146
		177
2.0	4.26	506
	3.72	84
		100
2.5	5.32	324
	4.65	52
		64
3.0	6.39	225
	5.58	36
		44

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

— C0 - C180 (Halbstrahlwinkel: 85.8°)
 — C90 - C270 (Halbstrahlwinkel: 53.4°)



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)