

Produktinformationen

Stand 06 / 2021

Merkmal	Einheit	Zielwert	Zielwert	Zielwert	Zielwert	Zielwert	Prüfmethode
Grammatur	g/qm	100	120	170	270	320	ISO 536
absolute Feuchte	%	6	6	6	6	6	ISO 287
Dicke	µm	125	145	205	325	384	ISO 534
Volumen	cm³/g	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2	ISO 534
Glätte Bekk	s	15	15	15	15	15	ISO 5627
Cobb (60) Wasser	g	35	35	35	35	35	ISO 537
Weißer R457	%	78	78	78	78	78	ISO 2470
Weißer CIE	%	80	80	80	80	80	ISO 11475
Opazität	%	95,5	97	99,5	99,9	100	ISO 2471
pH Wert Oberfläche		8	8	8	8	8	V/17/80

* Zielproduktionswerte / Herstellerangaben

Zertifikate und Labels

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, DIN EN ISO 50001,
 Blauer Engel / EU Eco Label / FSC® Recycled 100 %

Hinweis

Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und die Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.