

VALUE Outdoor patchkabel Cat.6A (klasse EA) S/FTP (PiMF), massieve kabel, LSOH, zwart, 30 m

Art.nr.	21.99.0721
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0721
EAN (een stuk)	7630049627437



Patchkabel voor gebruik (kabelgeleiding) buitenshuis, bijv. voor het aansluiten van een IP-camera

- Geassembleerde dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted pair kabel van massieve draad in categorie 6A met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden.
- Geschikt voor het aansluiten van externe componenten (bijv. IP-camera's), maar ook voor PoE-toepassingen of als TP-verlengkabel in de multimediasector
- UV-bestendig
- Duurzaam dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders massieve draad. Paargewijze afscherming: met aluminium beklede polyesterfolie. Algehele afscherming: gevlochten koper
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit

Halogenvrij. vlam vertragend. weinig rook

Let op: Niet geschikt voor ondergrondse installatie; RJ-45 aansluitingen moeten worden beschermd tegen weersinvloeden.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	30 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	massief
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	TPE
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	1053 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.875 kg