



Synergy 21 LED light panel 300*1200 RGB-W 24V V3



kwh/1000h:	44,00
Lumen:	2400
Watt:	44,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light, Modell RGB-W
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Weiß und RGB getrennt steuerbar
(weiß einzeln, RGB einzeln, oder beide zusammen=RGB-W)

gemeinsamer Pluspol (schwarzes Kabel)
Rahmenfarbe: silber
Leistungsaufnahme: 44Watt
Lumenzahl: 3250lm weiss
Warmweiß: 3000K, CRI>80, 120°
RGB: 20W
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 24V DC
Größe (Außenmaße): 295mm x 1195mm x 11mm
Gewicht: 3500g
Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h:

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	300*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	RGB-W
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	3250
Schutzklasse:	IP40
Gewicht:	3.5 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
126355	Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67
150052	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 2 Seil
150054	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 4 Clip
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM