

Artikelnummer: 308851

Kurzbeschreibung: Weegpalletwagen GS/P 25 INOX, draagvermogen 2000 kg, met thermoprinter

Langbeschreibung: Weegpalletwagen GS/P 25 INOX, draagvermogen 2000 kg naar keuze met thermoprinter: De GS/P 25 INOX pallettruck heeft een draagvermogen van 2000 kg met een hefhoogte van 205 mm. De GS/P 25 INOX pallettruck is verkrijgbaar met of zonder thermische printer. De GS/P 25 INOX-pallettruck is ideaal voor het heffen, vervoeren en wegen van lasten tot 2000 kg. Met dit laadvermogen en een weegschaal die tot op 0,1 % nauwkeurig is, is de GS/P 25 INOX weegpallettruck ideaal voor gebruik in de industrie en handel. De hefhoogte van de GS/P 25 INOX is 205 mm, de lengte van de vorken is 1185 mm. Met een totale lengte en breedte van 1596 x 555 mm heeft de Pramac PX 20 een draaicirkel van 1596 mm. De weegpallettruck heeft een bijbehorend loop- of staand aandrijfsysteem en maakt een goed zicht mogelijk door de centrale positionering van het display. De GS/P 25 INOX-pallettruck is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde thermische printer.

Technische details

- Hijsen, dragen en wegen in 1 keer
- Aandrijfsysteem: Begeleidend lopen/opstaan
- Draagvermogen: 2000 kg
- Batterijvoltage/capaciteit: 6V/1,1 Ah
- Hefhoogte: 205 mm
- Vrije slag: 115 mm
- Lengte van de vorken: 1185 mm
- Vorken: B 180 x H 60 mm
- Draaicirkel: 1596 mm
- Trap toegang 800 x 1200: 1845 mm
- Aantal wielen: Aandrijfzijde 2 / laadzijde 4
- Nauwkeurigheid van het evenwicht: 0,1
- Evenwichtsonderverdeling: 1 kg
- Evenwicht Werkende tijd: 30 h
- Weegcellen Meetcellen Meetcellen: 4 N-°.
- Uitvoering: naar keuze met of zonder geïntegreerde thermische printer
- Totale lengte: 1596 mm
- Totale breedte: 555 mm
- Eigen gewicht met batterij: 124 kg

