

# Datenblatt Artikel 417501

## Eurobehälter PP, 400x600x170 mm

Basicline mit 2 Durchfassgriffen

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417420 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=400 mm b=Breite=600 mm h=Höhe=170 mm



<b>Mindest.Best.</b>	1
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>brutto Kg</b>	1,36
<b>EAN</b>	4007228417494
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	1,36
<b>VE</b>	1
<b>Breite</b>	600
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	90,72
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Stück / Lage</b>	4
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	52
<b>Volumen L</b>	35.60
<b>Höhe Pal</b>	2,36
<b>netto Kg</b>	1,36
<b>Tiefe</b>	400
<b>Zolltarif</b>	39231090
<b>Farbe</b>	hellgrau
<b>Summe Kartons</b>	52
<b>Höhe</b>	170
<b>Kartons pro Lage</b>	4
<b>Lagen</b>	13
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Volumen m3</b>	0