



ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, grün, 0,3 m

Artikelnummer	21.15.3331
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.3331
EAN (Einzelstück)	7630049622395



Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	FTP Patchkabel
Farbe	grün
Länge	0.3 m
Schirmungstyp	FTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Slim-Kabel	ja
Farbe (Tülle)	grün
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	10.5 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	50 mm
Paketgewicht	0.017 kg