

# Artikeldatenblatt



Handwagen mit 4 Wänden 4051V

## Ausführung:

Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Ladefläche, 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz und 2 Einstecklängswänden 220 mm hoch aus wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Wahlweise Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	500 kg
<b>Ladefläche</b>	1000 x 550 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1272 x 609 x 1192 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 250 x 60 mm
<b>Eigengewicht</b>	39 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976840512
<b>Artikelnummer</b>	4051V