

Bauer

Fahrbare Auffangwanne

für 1 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite
x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus
Stahl mit Lackierung in RAL2000
Gelborange

Artikelnummer: 104841



Bauer Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller













Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Farbe	gelborange // RAL2000
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	200 l	Material Gitterrost	Stahl
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Einlagerung	stehend	Aufbauten	Schiebebügel
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Höhe	615 mm	unterfahrbar	nein
Breite	800 mm	fahrbar	ja
Tiefe	800 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Material	Stahl	Gewicht	68 kg

Zubehör

522632		Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522633		Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 755 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522634		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1155 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522635		Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 540 x 775 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

504444		<p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>
510925		<p>Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
525760		<p>Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm</p>