

Rollcart Gitter-Kastenwagen



Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1175 x 775 mm, Höhe x Länge x Breite 1065 x 1350 x 820 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar, Deckel 2-fach klappbar und mit Drahtüberfalle und Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158220

Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg

Gitter-Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1175 x 775 mm
- Höhe x Länge x Breite 1065 x 1350 x 820 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Deckel 2-fach klappbar und mit Drahtüberfalle und Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Gitter-Kastenwagen	Deckel	ja
Material	Stahl	Deckel Funktion	2-fach klappbar
Traglast	600 kg	Deckel Ausstattung	Drahtüberfalle, Ösen für Vorhängeschloss
Ladeflächenlänge	1175 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	775 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1065 mm	Rad-Ø	200 mm
Länge	1350 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Breite	820 mm	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	MDF	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Gewicht	75 kg
Drahtabmessung	50 x 50 mm		

Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---