

HONEYWELL PC23d - Etikettendrucker - Thermodirekt

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PC23DA0010022



Beschreibung

Intermec PC23d - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intermec PC23d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.45 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm x 1727 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 6 cm Rolle
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB
RAM Installiert (Max.)	128 MB DDR2 SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	Intermec Printer Language (IPL), EPL2, Intermec Fingerprint, Intermec ESim, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Barcodes	UCC/EAN-128, Code 49, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MicroPDF417, Code 16K, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Grid Matrix Code
Medientyp	Etiketten
Schriftarten	OCR-A, OCR-B
Funktionen	Echtzeit-Uhr, einstellbarer Abstandssensor
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 21.5 cm x 17.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.