




KARDAMOD

Deckenleuchte, einflammig, QPAR111, eckig, weiß, max. 75W

Die ES111 Hochvoltversion der KARDAMOD Deckenleuchte ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügbar in den Gehäusefarben weiß, schwarz matt und silbergrau. Der Lampenhalter ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. KARDAMOD wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	117101
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR111
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Dreh- oder Schwenkbar	cardanic
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	75 W
Farbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Länge	15.5 cm
Breite	15.5 cm
Höhe	15.5 cm
Nettogewicht	1.761 kg
Bruttogewicht	1.987 kg
BIG WHITE Seite	265

Leuchtmittlempfehlung

1005276	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30°
1005275	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 10°
1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005277	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 60°