

**Artikelnummer:** 34929

**Kurzbeschreibung:** Steckregal-Anbaufeld, m. 5 Drahtgitterböden, B 1010 x T 800 x H 2500 mm

**Langbeschreibung:** Schwerlast- Steckregale mit Drahtgitterböden, 1010 mm breit: Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfußplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm  
Fachlast: bis 500 kg\*  
Feldlast: bis 2500 kg\*  
H 2000 mm: 4 Böden  
H 2500 mm: 5 Böden  
H 3000 mm: 6 Böden  
Drahtgitterböden Schweißkonstruktion aus Rohren mit Gitterauflage, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,5 mm \* bei gleichmäßig verteilter Last



**EAN/GTIN:** 3612971044197