

## Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat

Für den Innen- und Außenbereich - mit elektrostatischer Entladung

- aus 100% Polyurethan
- keine Stolperkanten, die Matte ist an allen Seiten abgeschrägt
- ideale physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- verschleißfest
- ist bedingt beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien
- temperaturbeständig von - 40 Grad bis + 80 Grad
- lärm-dämmend senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen
- isoliert gegen kalte Böden
- lose verlegbar - muss nicht verklebt oder fixiert werden
- ist befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
- einfache Reinigung
- durch die Verwendung eines Ableitkabels wird die Ableitfähigkeit verbessert
- Gewicht: 5,2 kg/qm • Stärke: 14 mm

**\*\* Sondergrößen auf Anfrage erhältlich! \*\***

### Anwendungsbeispiele:

- ESD Arbeitsplätze & Produktionsstätten von empfindlichen Geräten
- an Fließbändern, Werkbänken und Schweißarbeitsplätzen
- an Kommissionier- und Packstationen
- in Lagerbereichen
- an Verkaufstheken und Informationsschaltern

### Für wen geeignet:

- Industriebetriebe
- Werkstätten
- Großküchen / Kantinen
- Gastronomie



Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat	Stärke: 14 mm	(B)650 x (T)950 mm (B)950 x (T)1.250 mm	Polyurethan Polyurethan	schwarz schwarz	17071 17073	68570066 68570067
Zubehör: Ableitkabel		1,80 m			12190	68570142