



tesapack® Verpackungsklebeband 4024, aus PP

- lösungsmittelfreie Klebmasse (Acrylat)
- mit besonders hoher Anfangsklebekraft
- geräuscharmes Abrollen
- sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- problemlose manuelle Verarbeitung
- Gesamtdicke: 50 my
- Klebkraft auf Stahl: 3 N /cm
- Reißdehnung 140%
- verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Abgabe nur in ganzen VE's

Anwendungsbeispiele:

- universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Für wen geeignet:

- für den Industriebedarf



tesapack® Verpackungsklebeband 4024, aus PP

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
tesapack Verpackungsklebeband 4024	PP	50 mm x 66 m	braun	6 Rollen	04024-00235-04	8784042
		50 mm x 66 m	transparent	6 Rollen		