

sèche-mains

commande par capteur infrarouge, hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm, puissance 250 - 1000 W, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir mat



Numéro d'article: 142215

Sèche-mains

Série B

sèche-mains

- pour espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme
- commande par capteur infrarouge
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm
- durée de séchage 15 sec
- puissance 250 - 1000 W
- en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir mat

Détails techniques

espaces collectifs	distributeur	puissance	250-1000 W
type de distributeur	sèche-mains	matériau de boîtier	acier inoxydable
fréquence d'utilisation	vertical	surface de boîtier	finition peinture époxy
domaine d'utilisation	espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme	couleur du boîtier	noir mat
commande	capteur infrarouge	exécution couleur	noir mat
hauteur	216 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE55977853
largeur	275 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
profondeur	100 mm	Poids	3,3 kg
temps de séchage	15 sec		

