

fetra chariot d'entrepôt

force 300 kg, avec 1 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 610
mm, plateau(x) en treillis, structure
en tube d'acier galvanisé, Avec
bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 218914



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot d'entrepôt

Force 300 kg

chariot d'entrepôt

- force 300 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 610 mm
- hauteur x longueur x largeur 1625 x 1091 x 690 mm
- plateau(x) en treillis
- rehausses : 2 ridelles (grille)
- structure en tube d'acier galvanisé
- grosseur de la maille tablette 120 x 30 mm / côtés 100x50 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 10 années de garantie

Détails techniques













appareil de manutention chariot de manutention





équipement roue

2 roulettes pivotantes avec freins





type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau	tube d'acier
charge	300 kg	Grosueur de la maille des côtés	100x50 mm
longueur de plateau	850 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	610 mm	rehaussés	2 ridelles (grille)
hauteur	1625 mm	poignée	2 pièce
nombre de plateaux	1 pièce	Ø de roue	125 mm
matériau plateau(x)	treillis	roulement	roulement rainuré à billes
Grosueur de la maille de tablett	120 x 30 mm	matériau de jante	plastique
longueur	1091 mm	surface	galvanisé
largeur	690 mm	garantie	10 années
pneumatique	TPE	Poids	28 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		

Accessoires

215410		porte battante pour chariot d'entrepôt, hauteur x longueur x largeur 1625 x 850 x 610 mm, en treillis, galvanisé
218918		tableau pour chariot d'entrepôt, en acier en RAL7035 gris clair, hauteur x largeur 335 x 352 mm
218919		tableau de marquage pour chariot d'entrepôt, en acier en noir mat, hauteur x largeur 210 x 330 mm
218920		porte-bouteilles pour chariot d'entrepôt, à accrocher, en plastique, capacité 0,33 - 1,5 l
218922		roulette fixe centrale pour chariot d'entrepôt, pour longueur de chariot 850 mm, avec bandage TPE
218926		tablette à accrocher pour chariot d'entrepôt, longueur x largeur 850 x 610 mm, en treillis, galvanisé
218929		marche pour chariot d'entrepôt, avec 3 marches, en bois et acier, hauteur 600 mm, pour largeur de chariot 610 mm
218931		séparateur à compartiments pour tablette grillagée, hauteur x largeur 95 x 606 mm, en treillis, galvanisé
218933		diviseur de plateau pour chariot d'entrepôt, hauteur x largeur 95 x 606 mm, en treillis, galvanisé
218936		Timon et couplage pour chariot d'entrepôt, en acier, pour largeur de chariot 610 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
218941		paroi arrière pour chariot d'entrepôt, hauteur x longueur x largeur 1625 x 850 x 610 mm, en treillis, galvanisé
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm