

## META

### rayonnage grande largeur SPEED-RACK


rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2470 x 2504 x 600 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 520822

# META

5 YEARS  
WARRANTY



## META Rayonnage grande largeur SPEED-RACK

### Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur



- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2470 x 2504 x 600 mm
- charge maximale par élément 2800 kg
- charge max. par tablette 400 kg
- largeur x profondeur compartiment 2500 x 600 mm
- 4 niveaux avec sol en bois
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants avec pieds emboîtables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type tablette/niveau	sol en bois
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	50 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	bilatéral
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de montant	galvanisé
matériau	acier	surface de traverses	galvanisé
hauteur	2470 mm	équipement rayonnage	tablettes
largeur	2504 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	600 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	400 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants avec pieds emboîtables et plateaux conf. à l'offre
largeur de compartiment	2500 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	2800 kg	garantie	5 années
profondeur de compartiment	600 mm	Poids	136,058 kg

## Accessoires

150075		montage avec cheville pour rayonnage grande largeur, 8 vis + écrous
520861		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2500 x 600 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, en bois sans formaldéhyde avec finition nature

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc