

## plateau roulant aluminium

force 250 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm, plateforme ouvert, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 526655

## Plateaux roulants en aluminium

### pour bacs norme Europe

plateau roulant aluminium

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm
- plateforme ouvert
- cadre avec coins ajourés
- structure en aluminium
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau	aluminium
type de rouleur	chariot à bac	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
norme européenne	oui	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	1000 mm	Diamètre de roue	100 mm
largeur de plateau	500 mm	longueur	1000 mm
Structure de la plateforme	ouvert	largeur	500 mm
équipement plateau	cadre avec coins ajourés	Poids	4,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique