

potelet en acier inoxydable

forme rond avec Hémisphère,
hauteur x diamètre 900 x 76 mm, en
acier inoxydable avec surface
poncée, modèle fixe, à sceller

Numéro d'article: 697983



Poteaux

potelet en acier inoxydable

- forme rond avec Hémisphère
- hauteur x diamètre 900 x 76 mm
- en acier inoxydable avec surface poncée
- modèle fixe
- à sceller

Détails techniques






| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| sécurisation de la circulation | système de barrières | fonction automatique | non |
| système de barrières | poteaux de voirie | type de fixation | à sceller |
| type de montant | potelet en acier inoxydable | matériau | acier inoxydable |
| forme | rond | surface | poncé |
| hauteur | 900 mm | exécution montant | modèle fixe |
| diamètre | 76 mm | modèle | type 1 |

| | | | |
|---------------|------------|-------|------|
| forme de tête | Hémisphère | Poids | 4 kg |
| rabattable | non | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 698341 | · | Anneaux pour chaîne pour potelet de style, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 698352 | · | Chaîne de délimitation pour poteaux de voirie, diamètre 5 mm, en acier inoxydable |
| 698363 | · | Fermeture à vis à chaîne pour chaîne de délimitation, en acier inoxydable, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 698385 | · | Couvre-pied pour poteaux de voirie, diamètre 76 mm, en acier inoxydable, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 142092 |  | limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant |
| 148972 |  | ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune |
| 210305 |  | poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection |
| 376797 |  | arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud |
| 525473 |  | banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu |