




Produktname | *Product name*: WL200B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0180
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2016-108
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 15.02.2017

Version	Change	Date	Name
V1	name changed	27.04.2017	LHE
V0	---	28.02.2017	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5

Leuchte / light



Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	5 x 0.65W LEDs = 3.25W (Weitwinkel-ausleuchtung)	Main LED illuminant:	5 x 0.65W LEDs = 3.25W (wide angle illumination)
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1.5W LED (Punkt fokussiert mit etwas Weitwinkel-ausleuchtung)	Additional LED illuminant:	1.5W LED (Point focus with some wide angle illumination)
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED 2. Haupt-LED 3. Aus	Switch function:	1. Additional LED 2. Main LED 3. Off

Leuchtmittel:	Haupt-LED	Zusatz-LED:	illuminant:	Main LED	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen]	215lm	70lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	215lm	70lm
Leuchtdauer:	ca. 6h 30min	ca. 8h 30min	Run time:	approx. 6h 30min	approx. 8h 30min
Leuchtweite:	11m	14m	Beam distance:	11m	14m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	131lx (Abstand: 0.5m)	182lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	131lx (Distance: 0.5m)	182lx (Distance: 0.5m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	2	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	2

Benötigte Zellen:	3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	Battery:	3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Weitere Funktionen:	- 340° drehbares Gelenk mit Magnet - 1 ausklappbare Haken um 360° drehbar	Further functions:	- 340° turn able hinge with magnet - 1 fold-out hooks 360° turn able
Schutzart des Gehäuses:	IP21	Degree of protection by the enclosure:	IP21
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse	Housing material:	Plastic
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %

Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	162g nur die Lampe 195g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	<i>162g only the torch 195g with 3 x batteries (as described above)</i>
Lieferumfang:	- 3 x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Shipment:</i>	<i>- 3 x batteries (as described above)</i>
Verpackung:	Blister-Verpackung	<i>Package:</i>	<i>Blister shell</i>