

Produktinformation

30 35 160

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet


Langbeckzange

DIN ISO 5745



Allgemein	
Artikel-Nr.	30 35 160
EAN	4003773035084
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	138 g
Abmessungen	160 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	5,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	41,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

