

## Informazione prodotto

**95 77 600**

### Cesoia per funi in acciaio

IEC 60900 DIN EN 60900



- Per cavi in rame ed alluminio, funi e tondini in acciaio
- Per troncare fili aerei senza eliminare il cavo di trazione
- Le estremità appuntite dei taglienti consentono di troncare le trecce singolarmente
- Rapporto di trasmissione ottimale per un'elevata capacità di taglio
- Testa avvitata, intercambiabile
- Peso leggero
- Manici: alluminio, ad alta resistenza
- Testa: acciaio speciale per utensili, bonificato, temperato ad olio a gradini

⚡ 1000 V

Generico	
Art. No.	95 77 600
EAN	4003773025313
Testa	pulita
Manici	isolate ad immersione
Peso	2.359 g
Dimensioni	600 x 230 x 37 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	150 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a fili sottili (diametro)	Ø 14,0 mm
Valori di taglio fune metallica (diametro)	Ø 14,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 9,0 mm
Valori di taglio ferro (diametro)	Ø 9 mm
AWG	6 / 0

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

