

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 80 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 75 x 24 mm, moyeu avec roulement à billes, frein total, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm

BS ROLLEN®



Numéro d'article: 139522

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante

- force 80 kg
- avec bandage caoutchouc
- Antistatique
- diamètre x largeur 75 x 24 mm
- espacement des trous des vis 62x52/50x42 mm, Ø trou des vis 8,5 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | frein total |
| type de roulettes | roulette pour machines | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur | 102 mm |
| exécution roue | roue jumelée | largeur de roue | 24 mm |
| charge | 80 kg | portée | 33 mm |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| pneumatique | caoutchouc | propriété surface de roulement | Antistatique |
| Diamètre de roue | 75 mm | longueur de plaque | 77 mm |
| matériau de jante | plastique | largeur de plaque | 67 mm |
| roulement | roulement à billes | distance trou de vis | 62x52/50x42 mm |
| élément de fixation | panneau | Diamètre du trou de la vis | 8,5 mm |
| conducteur d'électricité | oui | surface de boîtier | galvanisé, chromaté |
| matériau de boîtier | acier | Poids | 0,66 kg |
| palier de pivotement | circuit de billes, deux rangées | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|--|
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |