

## sèche-mains

commande par capteur infrarouge, hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm, puissance 250 - 1000 W, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir mat



Numéro d'article: 142215

## Sèche-mains

### Série B

sèche-mains

- pour espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme
- commande par capteur infrarouge
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm
- durée de séchage 15 sec
- puissance 250 - 1000 W
- en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir mat

## Détails techniques

espaces collectifs	distributeur	temps de séchage	15 sec
type de distributeur	sèche-mains	puissance	250-1000 W
fréquence d'utilisation	vertical	matériau de boîtier	acier inoxydable
domaine d'utilisation	espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme	surface de boîtier	finition peinture époxy
commande	capteur infrarouge	couleur du boîtier	noir mat
hauteur	216 mm	exécution couleur	noir mat
largeur	275 mm	Poids	3,3 kg
profondeur	100 mm		

