

VARIOfit

Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 615 x 415 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 202948



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plateau roulant à timon

Déplacer facilement les bacs norme Europe d'une seule main





Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de jante	plastique
type de rouleur	Chariot à timon	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	615 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	415 mm	hauteur	900 mm
plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	Poids	10 kg
pneumatique	TPE		

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique