

## kast voor gevaarlijke stoffen Q-CLASSIC-90 WD

geschikt voor ontvlambare stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1953 x 1193 x 615 mm, dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep, 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit



Artikelnummer: 213141



## Veiligheidskast Q-CLASSIC-90 WD

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor ontvlambare stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1953 x 1193 x 615 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1647 x 1050 x 522 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep
- Veilig afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- met temperatuurafhankelijke deurblokkering



- deur zelfsluitend via thermomechanisme
- deuropeningshoek 89,5 °
- 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat
- draagvermogen per niveau 75 kg
- opvangvolume bodemopvangbak 33 l
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 5 jaar garantie





## Technische details

|                                  |  |                              |   |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| meubeltype                       | kast   | openingshoek deur            | 89,5 °  |
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | kast   | deur uitrusting              | temperatuurafhankelijke deurblokkering  |
| type kast                        | kast voor gevaarlijke stoffen                      | deur functie                 | zelfsluitend via thermomechanisme   |
| opslagplaats                     | in de werkruimte                                   | afsluitbaar                  | ja  |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | ontvlambare stoffen                                | sluitsysteem                 | profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)           |
| brandveiligheid                  | brandkamer getest type 90                          | greep                        | beugelgreep   |
| hoogte                           | 1953 mm  | materiaal                    | staal   |
| breedte                          | 1193 mm  | kleur romp                   | antracietgrijs // RAL7016   |
| diepte                           | 615 mm   | kleur voorkant               | zuiver wit // RAL9010   |
| binnenhoogte                     | 1647 mm  | kleur bodem                  | lichtgrijs // RAL7035   |
| binnenbreedte                    | 1050 mm  | oppervlak romp               | m. poedercoating  |
| binnendiepte                     | 522 mm   | oppervlak front              | m. poedercoating  |
| kast uitrusting                  | legborden, bodemopvangbak, geperforeerd inlegement | oppervlak legbord            | m. poedercoating  |
| legborden / schappen aantal      | 3 stuks  | onderbouw                    | onderrijdsokkel en stelschroeven  |
| legbord-/niveautype              | Stalen bodem                                       | bouwwijze (toelating)        | bodemopvangbak conform StawaR getest  |
| legbord-/niveautype (onderste ni | bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat        | certificering                | GS  |
| draagvermogen legbord            | 75 kg  | certificering din-/en-normen | gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102 |
| vloeropvangbak                   | ja   | certificering trsg           | voldoet aan de eisen conform TRGS 510   |
| opvangvolume vloeropvangbak      | 33 l   | garantie                     | 5 jaar  |

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| aansluitmogelijkheden kast | voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75) | gewicht 468,5 kg |
| type deur                  | dubbele vleugel deur   |                  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213130 |  | ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm      |
| 213131 |  | ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm |