

Cascoo bokwiel

draagvermogen 250 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243118



bokwiel

- draagvermogen 250 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| transporttechniek | rollen | bevestigingselement | plaat |
| roltype | transportapparaatwielen | materiaal behuizing | staal |
| bouwmodel | bokwiel | rem | zonder |
| draagvermogen | 250 kg | draadvangkappen | nee |
| banden | Polyurethaan | naaflengte | 40 mm |
| wiel-ø | 100 mm | afstand schroefgat | 80/77x60 mm |

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| materiaal velg | aluminium | oppervlak behuizing | galvanisch verzinkt |
| wiellager | dubbel kogellager | gewicht | 0,86 kg |