

Krause

escabeau industriel

STABILO® Professional

accès à un côté, 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), marches avec profilé autonettoyant, hauteur 0,95 m, longueur de lisse 1,7 m, en aluminium

Numéro d'article: 244170



escabeau industriel

- Convient pour postes de travail glissants et gras
- accès à un côté
- 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- marches avec profilé autonettoyant
- hauteur 0,95 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,7 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche



- application sûre grâce à étrier de sécurité
- équipé de porte-outils et crochet porte-seau
- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 1 600 mm
- poids 7,2 kg
- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| technique de montée | escabeau | main courante | non |
| type d'échelle | escabeau industriel | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| convient pour (secteurs) | postes de travail glissants, graisseux | équipement de sécurité échelle | étrier de sécurité |
| matériau | aluminium | étrier de sécurité | oui |
| utilisation | à un côté | protection contre l'écartement | non |
| longueur de longeron | 1,7 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur | 0,95 m | équipement échelle | porte-outils, crochet porte-seau |
| hauteur de travail | 2,95 m | bac | oui |
| nombre de marches | 4 | renfort | entretoises angulaires sur la marche inférieure |
| type de marche/d'échelon | marches avec revêtement R13 | soubassement | sabots bicomposants |
| équipement marches/estrade (déta) | profilé autonettoyant | norme | EN 131 |
| profondeur des marches | 80 mm | certification | certification TÜV |
| hauteur | 1 600 mm | norme TRBS (règles techniques re) | TRBS 2121-2 |
| rabattable | oui | garantie | 10 années |
| fonction rabattable | Pliables pour un gain de place | Poids | 7,2 kg |
| roulant | non | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 528213 |  | marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort |

