

vouwtrapje

Little Jumbo

bordes hoogte x breedte x diepte
460 x 360 x 230 mm, trap eenzijdig, 2
trede(n) met traanplaatprofiel (incl.
bordes), van aluminium

Artikelnummer: 331642



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



Vouwtrapje Little Jumbo

vouwtrapje



- bordes hoogte x breedte x diepte 460 x 360 x 230 mm
- trap eenzijdig
- 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 360 x 230 mm
- van aluminium
- geribbelde, antislip kunststof schoenen aan het balkeinde
- gewicht 5 kg
- kwaliteitsgarantie conform EN 14183
- 5 jaar garantie

Technische details




stijgtechniek	vouwtrapje	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	diepte trede	230 mm
gebruik	eenzijdig	breedte treden	360 mm
hoogte sokkel	460 mm	veiligheidsbeugel	nee
breedte sokkel	360 mm	opbergbak	nee
diepte sokkel	230 mm	onderbouw	geribbelde, antislip

		kunststof schoenen
treden aantal	2	norm EN 14183
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie 5 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht 5 kg

Gerelateerde Producten

243746		laddervoeten, voor vouwtrapje, voor van voren, van kunststof in zwart
243748		laddervoeten, voor vouwtrapje, voor achter, van kunststof in zwart

Dit past ook bij ...

524130		jaloeziedeurkast, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 430 mm, 5 ordnerhoogten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
526691		dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
531194		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, laadvlak lengte x breedte 735 x 475 mm, platform van staal met rubber laag, opbouw 1 kopwand (open), duwbeugel in-/uitklapbaar, onderstel met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, met massief rubber-banden