

## META profiel voor magazijnstelling

lengte 2,5 m, profiel breedte x diepte/materiaaldikte 40 x 40/2 mm, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

VE 10 stuks

Artikelnummer: 362602



Das Lagersystem



## META Profiel

profiel voor magazijnstelling

- Geschikt voor de individuele stelling- resp. constructiebouw op maat
- schroefstelsel
- lengte 2,5 m
- profiel breedte x diepte/materiaaldikte 40 x 40/2 mm
- gatafstand 25 mm
- perforatie 17 x 7,5 mm
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs




## Technische details

meubeltype	stelling	diepte profiel	40 mm
stellingtype	magazijnstelling	profiel dikte	2 mm
stellingsysteem	schroefstelsel	perforatie (mm)	17 x 7,5
stellingveld	onderdeel	gatafstand	25 mm
onderdeel	profiel	materiaal	staal
geschikt voor (branches)	stelling-/constructiebouw	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
hoogte	2500 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
lengte	2,5 m	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
breedte profiel	40 mm	gewicht	26,57 kg

## Gerelateerde Producten

503799		stellingversteving hoek M6x12,4 voor magazijnstelling, 13 lenskopschroeven
503800		stellingversteving hoek M6x12,8 voor magazijnstelling, 25 lenskopschroeven
503801		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503802		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503803		voeten, voor stelling voor zelfmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503804		onderlegplaat, voor stelling voor zelfmontage, hoogte 2 mm

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten