

Rollcart stoelensteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 300 x 225 mm, met
vastgeschroefde en in hoogte
verstelbare draagarmen, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 402088



Rollcart Stoelensteekwagen

Draagvermogen 250 kg

stoelensteekwagen



- draagvermogen 250 kg
- hoogte x breedte 1300 x 530 mm
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- met vastgeschroefde en in hoogte verstelbare draagarmen
- ladingbeveiliging door rubberlaag op draagarmen
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager



Technische details

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | banden | lucht |
| type kar | stoelensteekwagen | materiaal velg | kunststof |
| draagvermogen | 250 kg | wiellager | wiellager |
| materiaal | staal | veiligheidsgreep | ja |
| materiaal verwerking | gelast | hoogte | 1300 mm |
| breedte schep | 300 mm | breedte | 530 mm |
| diepte schep | 225 mm | steekwagen uitrusting | in hoogte verstelbare draagarmen |
| in-/uitklapbaar | nee | oppervlak | m. poedercoating |
| ladingbeveiliging | rubberlaag op draagarmen | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| trapslede | nee | gewicht | 15 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149740 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |