

## Kappes

### armoire d'atelier

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522499



### Kappes Armoire d'outillage RasterPlan®





armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- paroi arrière avec fentes
- double porte battante
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire d'atelier	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	410 mm	cloison de séparation médiane	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	200 °
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	63 kg
verrouillable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge