

REMA Select 2 OD Hebelzug



Der REMA select 2OD (Overload Device) Hebelzug ist standardmäßig mit Überlastsicherung ausgestattet (außer der Modell-Typ S2-250kg*). Ein sicheres und zuverlässiges Arbeitsgerät zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast erforderlich durch die präzise Lagerung der Wellen.
- Überlastsicherung um die gefährliche Überlast zu verhindern.
- Doppertes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit.
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag.
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Legierungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- 360 Grad drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Bruch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Hebel ausgeführt mit einem REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen


- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Norm:


- EN12100-1/2, EN13157, EN818-7




0.25 t




0.5 t - 3.0 t



6.0 t



9.0 t



*= Ohne Überlastsicherung.

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Hebelkraft (kg)	Lastkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
S2-250KG*	250	28,2	4,0 x 12,0	1	235	2,5	0220000
S2OD-500KG	500	24,8	5,0 x 15,0	1	310	5,5	0220001
S2OD-800KG	800	26,5	5,6 x 17,0	1	340	6,5	0220003
S2OD-1600KG	1.600	29,5	7,1 x 21,0	1	400	10,2	0220005
S2OD-3200KG	3.200	33,5	10,0 x 28,0	1	520	22,0	0220007
S2OD-6300KG	6.300	37,0	10,0 x 28,0	2	640	34,0	0220009
S2OD-9000KG	9.000	42,0	10,0 x 28,0	3	730	45,0	0220011

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
S2-250KG*	100	70	86	163	20	31	235
S2OD-500KG	150	90	118	253	22	32	310
S2OD-800KG	158	98	132	273	26	36	340
S2OD-1600KG	185	111	145	378	29	43	400
S2OD-3200KG	212	124	198	418	37	50	520
S2OD-6300KG	212	124	230	418	43	53	640
S2OD-9000KG	212	124	338	418	44	67	730