

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-10078**

Artikel/Modell **SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E**

GTIN **4017337324583**



- **Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Leichtmetall, beschichtet mit hochwertigem, „easy-to-clean“- Polymer, weiß**
- **2 Türen, Klappdeckel**
- **Polyethylen-Schneidebrett**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Belegungsmöglichkeit oben: 2x 1/1 + 2x 1/4 GN-Behälter, bis 150 mm Tiefe (weitere Kombinationen möglich)**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtaung**
- **Temp.: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,115 kW**
- **Roste: 2x B 323 x T 570 mm**
- **Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890 mm**
- **Gewicht: 72 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieverbrauch: ca. 3,8 kWh/24h (Deckel geschlossen)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827