

Fahrbare Schutzvorhänge Typ SV

■ Personen- und Inventarschutz bei Schweißarbeiten

- der mobile Schutzvorhang besteht aus einem Mittelteil und 2 Schwenkarmen
- Maße: Gesamt B x H (mm): 3700 x 1950, Mittelteil B x H (mm): 2100 x 1950, Schwenkarm B x H (mm): 800 x 1950
- mit 4 Lenkrollen ausgestattet, davon sind 2 feststellbar
- aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt > 300° C)
- die Vorhänge sind an der Oberkannte knöpfbare (mit Ringösen), seitliche Befestigung mit Karabinerhaken
- Bodenfreiheit ca. 30 cm

| Typ | FSV 1 | FSV 2 | FSV 3 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Farbe | mattgrün | rotbraun | glasklar |
| Gewicht [kg] | 35 | 35 | 35 |
| Bestellnummer | 130-009-10 | 130-010-10 | 130-011-10 |



Tragbare Schutzvorhänge Typ TSV

■ ideal für häufig wechselnde Schweißplätze

- leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
- Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
- aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)
- für Schweißarbeiten gemäß EN 1598

| Typ | TSV 1 | TSV 2 |
|------------------------|------------|------------|
| Bestellnummer mattgrün | 130-012-10 | 130-014-10 |
| Bestellnummer rotbraun | 130-013-10 | 130-015-10 |

- **Maße TSV 1:**
Spannvorhang B x H (mm): 1400 x 1600,
Gesamthöhe (mm): 1870
- **Maße TSV 2:**
Spannvorhang B x H (mm): 2000 x 1600,
Gesamthöhe (mm): 1870



Spritzschutzdecken Typ SD

■ bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und -perlen

- schnitt-, schiebe- und scheuerfest
- asbestfrei und toxikologisch unbedenklich

| Typ | SD 600 | SD 1300 |
|-----------------------|-------------|------------|
| Maße außen B x T [mm] | 1000 x 2000 | 900 x 2000 |
| Bestellnummer | 130-016-10 | 130-017-10 |



- **SD 600:** Spritzschutz bis 600° C, z. B. als Schutz gegen Funkenflug bei Schleifarbeiten
- **SD 1300:** Spritzschutz bis 1300° C, z. B. als Schutz vor Schweißperlen oder flüssiger Schlacke



Flammschutzmatten Typ SM

■ für bequemes und sicheres Schweißen

- Als Unterlage bei Löt- bzw. Schweißarbeiten zum Schutz von Inventar, Wänden und Decken
- Verhinderung eines Hitzedurchflusses durch speziellen Schichtaufbau, asbestfrei



Matte für Schweißarbeiten

- besonders hitzedämmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau
 - hitzebeständig bis 1000° C
 - Maße B x T x H (mm): 300 x 300 x 20
- Bestell-Nr. 130-019-10**

Matte für Lötarbeiten

- mit Alublechfolien-Einlage
 - hitzebeständig bis 700° C
 - beidseitig anwendbar
 - Maße B x T x H (mm): 500 x 330 x 5
- Bestell-Nr. 130-018-10**

